

Augen- und Wundspülsysteme: bei Fremdkörpern

wolk direkt >>>-Tipp:

Achten Sie auf Sicherheit in Ihrem Arbeitsumfeld, denn wenige Sekunden entscheiden alles!

Rüsten Sie Ihr Unternehmen an entsprechenden Stellen mit Augenspüleinrichtungen aus.

Infos:
Telefon 0800] 2435-400



Die Flasche aus dem Halter herausnehmen.



Die Augenschale in Pfeilrichtung drehen, bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen und spülen.



Bei leichten mechanischen Schäden am Auge einfach nach vorne lehnen und spülen.



PLUM Augenspülstation 1

Wandstation mit 1 x 500 ml Flasche und Anleitungstafel. Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleinen Arbeitsplätzen geeignet.

Technische Daten:

Anleitungstafel: 9,0 x 30,0 cm
Wandhalterung: (B x H x T) 8,0 x 3,5 x 5,7 cm
Spülzeit: ca. 5 Minuten

	Bestell-Nr.	Preis in €
Augenspülstation 1	PC 4611	34,00



PLUM Augenspülstation 2

Wandstation mit 2 x 500 ml Flaschen. Wandhalterung mit integrierter Anleitung. Die Station ist zusätzlich mit einem Spiegel ausgestattet und ermöglicht eine korrekte und schnelle Spülung an Arbeitsplätzen, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist.

Technische Daten:

Wandstation: (B x H x T) 23,0 x 29,0 x 8,0 cm
Spülzeit: ca. 10 Minuten

	Bestell-Nr.	Preis in €
Augenspülstation 2	PC 4694	52,50



PLUM Augenspüllösung 200 und 500 ml

Beide Flaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %), ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. Die 200 ml Flasche ist insbesondere für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten oder Erste Hilfe-Kasten geeignet. Die 500 ml Flasche ist für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz und für die Nachfüllung der Augenspül- und Notfallstation vorgesehen.
Spülzeit: 200 ml ca. 2 Minuten; 500 ml ca. 5 Minuten

	Bestell-Nr.	Preis per Stück in € ab		
PLUM 200 ml, Einzelflasche	PC 4691	9,25	8,60	7,85
PLUM 500 ml, Einzelflasche	PC 4604	13,20	12,25	11,25



PLUM Augenspülstation mit Box

Staubdichte Wandbox mit 2 x 500 ml Flaschen, integrierter Anleitung und Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen. Box ist im Erste Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.

Technische Daten:

Wandbox: (B x H x T) 22,7 x 26,5 x 11,0 cm
Spülzeit: ca. 10 Minuten

	Bestell-Nr.	Preis in €
Augenspülstation mit Box	PC 4650	58,50

